

Garant
VHM-Fräser, unbeschichtet, Ø e8 DC: 8mm


Bestelldaten

Bestellnummer	202640 8
GTIN	4045197117625
Artikelklasse	11X

Beschreibung

Ausführung:

Doppelt hinterschliffener Seitenfreiwinkel.

Technische Beschreibung

Eckenfasenbreite bei 45°	0,08 mm
Schneiden-Ø D _c	8 mm
Auskraglänge L ₁ inkl. Freistellung	32 mm
Schaftform	HB
Freistellungs-Ø D ₁	7,8 mm
Vorschub f _z für Besäumen in Stahl < 900 N/mm ²	0,045 mm
Zähnezahl Z	4
Vorschub f _z für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm ²	0,04 mm
Schaft-Ø D _s	8 mm
Gesamtlänge L	70 mm
Schneidenlänge L _c	22 mm
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Schaft	DIN 6535 HB mit h6
Toleranz Nenn-Ø	e8
Spiralwinkel	30 Grad

Eckenfasenwinkel	45 Grad
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Typ	N
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe $1 \times D$
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	$0,3 \times D$ bei Besäumen
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Eckfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	140 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	105 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	70 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	60 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	55 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	35 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	30 m/min	P
Stahl < 55 HRC	bedingt geeignet	25 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	30 m/min	M
GG(G)	geeignet	55 m/min	K
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	bedingt geeignet		
Luft	bedingt geeignet		

