

Garant
Fasenfräser 45° mit Gewinde, für Wendeschneidplatten SD., Ø D: 17,5mm

Bestelldaten

Bestellnummer	216102 17,5
GTIN	4045197469922
Artikelklasse	210

Beschreibung
Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 3,8** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L_{ges}	30 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Aufnahmegewinde M	M10
Auskräglänge L_1	18 mm
Mindesteinfahr-Ø D_{min}	30 mm
Ø D_2	17,7 mm
Ø D_1 h6	10,5 mm
Schneiden-Ø D_c	17,5 mm
maximaler Anfas-Ø D_{max}	29,8 mm
passende Wendeschneidplatte	SD.. 090308
Anzahl Schneiden Z	3

Schaftausführung	mit Gewinde
Anfaswinkel rückwärts	45 Grad
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Fasenfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set10-teilig	219805
Wendeplattenschrauben-Set10-teilig	219804
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 3,8 N·m	211750 3,8
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP