

Garant**Fasenfräser 45° mit Gewinde, für Wendeschneidplatten SD., Ø D: 8mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	216102 8
GTIN	4045197469908
Artikelklasse	210

Beschreibung**Hinweis:**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 3,8** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Aufnahmegewinde M	M6
Wendeplattenschrauben-Set	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Gesamtlänge L _{ges}	23 mm
Auskräglänge L ₁	14 mm
maximaler Anfas-Ø D _{max}	20,2 mm
Schneiden-Ø D _c	8 mm
Ø D ₁ h6	6,5 mm
Mindesteinfahr-Ø D _{min}	20,4 mm
passende Wendeschneidplatte	SD.. 090308
Ø D ₂	9,75 mm
Anzahl Schneiden Z	1

Schaftausführung	mit Gewinde
Anfaswinkel rückwärts	45 Grad
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Fasenfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set10-teilig	219805
Wendeplattenschrauben-Set10-teilig	219804
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 3,8 N·m	211750 3,8
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP