

Garant

Fräs-Wendeschneidplatte SCLT 05T104, für Hochleistungs-Fasenfräser-45°, HB7635, Typ: INOX

**Bestelldaten**

Bestellnummer	216470 INOX
GTIN	4045197552792
Artikelklasse	21A

Technische Beschreibung

Vorschub f_z pro Zahn	0,06 – 0,15 mm
Typ	INOX
Eckenradius	0,4 mm
Plattenstärke E	1,98 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCLT 05T104
Sorte	HB7635
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geeignet	60 m/min	S
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		