

Garant
Fasenfräser 45° mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten SD., Ø D: 16mm


Bestelldaten

Bestellnummer	216100 16
GTIN	4045197133465
Artikelklasse	210

Beschreibung

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 3,8** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

Technische Beschreibung

maximaler Anfas-Ø D_{max}	28,3 mm
passende Wendeschneidplatte	SD.. 090308
Gesamtlänge L_{ges}	110 mm
Schaft-Ø D_s h6	16 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Auskräglänge L_1	20,5 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Ø D	16 mm
Schaftausführung	Weldonschaft
Anfaswinkel rückwärts	45 Grad
Einstellwinkel κ	45 Grad
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard

Produktart

Fasenfräser

ZubehörPrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil
15IP

674252 15IP

Wendeplattenschrauben-Set10-teilig

219805

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt
eingestelltes Drehmoment 3,8 N·m

211750 3,8

Wendeplattenschrauben-Set10-teilig

219804