

Garant**Fräs-Wendeschneidplatte APMT 100308 TR, HB7525, Typ: ST900****Bestelldaten**

Bestellnummer	215947 ST900
GTIN	4045197601773
Artikelklasse	21A

Beschreibung**Ausführung:**

Wendepatte mit hoch positiver Geometrie und drallförmigem Schneidkantenverlauf.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte gelten für Fräser Nr. 215800, 215803, 215850, 215853 und 215870.

Für $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 4,8$ mm.

Plattenstärke: 3,5 mm

Eckenradius: 0,8 mm

Vorschub f_z pro Zahn: 0,12 mm

Technische Beschreibung

Typ	ST900
Vorschub f_z pro Zahn	0,12 mm
Eckenradius	0,8 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	APMT 100308 TR
Sorte	HB7525

Schneidstoff	HM
Plattenstärke	3,5 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	390 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	270 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	230 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	bedingt geeignet	220 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	250 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	160 m/min	M
GG(G)	bedingt geeignet	180 m/min	K
Uni	geeignet		
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		
nass minimal	geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		