



Lasthebemagnet UL Plus, maximale Traglast (plan): 125kg



Bestelldaten

Bestellnummer	085995 125
GTIN	
Artikelklasse	08P

Beschreibung

Ausführung:

Kompakte, robuste Bauform mit Neodym-Permanentmagneten. Optimale Leistung selbst bei großen Luftspalten, keine Streufelder. Zertifizierte Abreißkraft (siehe **Prüfzertifikat**). Leichtgängiger Betätigungsgriff mit Sicherheitssperre für den Schaltmechanismus. Eine Vorprüfung der zu hebenden Lasten mittels Sicherheitsplatte garantiert einen Sicherheitsfaktor von 3:1.

Verwendung:

Für sicheres Handling und Transportieren von flachen und runden Materialien, (Nr. 085990; 085992; 085995) bzw. dünnen Flachmaterialien (Nr. 085985).
Für Teile aus Gusseisen oder Stahl, Platten, Stangen oder Rohre. Einsatz in Lagerhäusern, Gießereien / Stahlwerken, Lagerhaltung von Stahl, Werkzeugbau- und Produktionsbereichen.
Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers
maximaler Ø rund: 200 mm
maximale Länge plan: 1500 mm
minimale Material-Wandstärke plan: 20 mm
minimale Material-Wandstärke rund: 40 mm
Maß A: 101 mm
Maß B: 155 mm

Technische Beschreibung

Gewicht	4 kg
Maß D	74 mm
maximale Länge plan	1500 mm
minimale Material-Wandstärke plan	20 mm
Maß E	64 mm
Maß F	152 mm
maximale Traglast plan	125 kg
minimale Traglast plan	4 kg
maximale Traglast rund	50 kg
Maß B	155 mm
maximaler Ø rund	200 mm
Maß C	69 mm
Maß G	26 mm
Maß A	101 mm
minimale Material-Wandstärke rund	40 mm
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Produktart	Lasthebemagnet