




VHM-Fräser mit Spanteilern TPC, TiAlN, Ø f8 DC: 16mm



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3109 16
GTIN	4067263102441
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

Wie Nr. 203109.

Hochleistungsfräser mit **ungleicher Schneidenteilung** und **ungleicher Drallsteigung**. Optimierte Biegebruchfestigkeit durch Verwendung von Ultrafeinstkornsubstraten. **Spanteiler für kontrollierten Spanbruch.**

Hinweis:

h_{max} : Die in der Tabelle angegebenen Werte stellen Maximalwerte dar.

$a_{e,max} = 0,07 \times D$ für die TPC-Bearbeitung.

Technische Beschreibung

Ausraglänge L_1 inkl. Freistellung	55 mm
Spiralwinkel	40 Grad
Zustellrichtung	horizontal und schräg
Toleranz Nenn-Ø	f8
Wuchtgüte mit Schaft	G 2,5 mit HB
Gesamtlänge L	108 mm
Eckenfasenbreite bei 45°	0,32 mm

Schneiden-Ø D_c	16 mm
Schneidenlänge L_c	48 mm
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Zähnezahl Z	5
Schaft	DIN 6535 HB mit h6
Schaft-Ø D_s	16 mm
Freistellungs-Ø D_1	15,8 mm
Spanmittendicke h_{max} für TPC-Fräsen in INOX < 900 N/mm ²	0,078 mm
Inhalt	5
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	VHM
Norm	Werknorm
Typ	N
Spiralwinkel-Eigenschaft	ungleich
Teilung der Schneiden	ungleich
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	0,07×D
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	TPC
Farbring	blau
Produktart	Eckfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	380 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	340 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	300 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	230 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	240 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	170 m/min	M

nass maximal	geeignet
nass minimal	bedingt geeignet
Luft	geeignet

Zubehör

VHM-Fräser mit SpanteilernTPC Ø f8 DC 16 mm	203109 16
---	-----------