



## Digitale Bügelmessschraube, Messbereich: 25-50mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	421492 25-50
GTIN	4062406051495
Artikelklasse	42B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gut ablesbare Anzeige. Hartmetallbestückte Messflächen.  
Digitale und analoge Ablesung. Staub- und spritzwassergeschütztes Metallgehäuse.

#### Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

#### Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032. 1 Steckkugel zur Messung gekrümmter Flächen. 1 Einstellmaß.

### Technische Beschreibung

Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Messbereich	25 - 50 mm
Anzahl enthaltener Batterien	1
Fehlergrenze	4 µm
Batterietyp	Knopfzelle
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Kalibrierung	B2
Ablesung	0,001 mm
Spindelsteigung	0,5 mm

IP-Schutzart	IP 54
Spindel-Ø	6,5 mm
Norm	DIN 863
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

### Dienstleistungen

KalibrierungBügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022040 100
DAkkS-KalibrierungBügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022050 100

### Zubehör

Einstellmaß ganze Länge 25 mm	421100 25
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032