



## HOLEX Clever Tap Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, UNF: 10-32



### Bestelldaten

Bestellnummer	133404 10-32
GTIN	4067263161424
Artikelklasse	12H

### Technische Beschreibung

Gewinde-Ø	4,83 mm
Schneidstoff	HSS E
Gewindetiefe	14,49 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Gewindesteigung	0,794 mm
Norm	DIN 371
Anzahl Spannuten	3
Gewindegröße	10-32 UNF
Kernloch-Ø	4,1 mm
Gesamtlänge L	70 mm
Gewindeart	UNF
Anzahl Schneiden Z	3
Schaft-Vierkant □	4,9 mm
Gänge pro Zoll	32
Serie	CleverTap
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad

Toleranzklasse	2B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu	bedingt geeignet	13 m/min	N
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	13 m/min	N
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	12 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	12 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	6 m/min	P
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		