

**HOLEX Clever Tap Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, UNC: 1/2-13****Bestelldaten**

Bestellnummer	133353 1/2-13
GTIN	4067263161882
Artikelklasse	12H

Technische Beschreibung

Gänge pro Zoll	13
Gewindegröße	1/2-13 UNC
Anzahl Schneiden Z	3
Schneidstoff	HSS E
Anzahl Spannuten	3
Gewindetiefe	38,1 mm
Gewindesteigung	1,95 mm
Schaft-Vierkant <input type="checkbox"/>	7 mm
Gesamtlänge L	110 mm
Norm	DIN 376
Gewinde-Ø	12,7 mm
Gewindeart	UNC
Kernloch-Ø	10,8 mm
Schaft-Ø D _s	9 mm
Serie	CleverTap
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad

Toleranzklasse	2B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu	bedingt geeignet	13 m/min	N
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	13 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	12 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	12 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	6 m/min	P
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		