

**HOLEX Clever Tap Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, UNC: 3/8-16****Bestelldaten**

Bestellnummer	133353 3/8-16
GTIN	4067263161868
Artikelklasse	12H

Technische Beschreibung

Kernloch-Ø	8 mm
Gewindesteigung	1,587 mm
Anzahl Spannuten	3
Gewindeart	UNC
Gewinde-Ø	9,53 mm
Schaft-Ø D _s	9 mm
Schneidstoff	HSS E
Gewindetiefe	28,59 mm
Gänge pro Zoll	16
Schaft-Vierkant □	7 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Norm	DIN 371
Gesamtlänge L	100 mm
Gewindegröße	3/8-16 UNC
Serie	CleverTap
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad

Toleranzklasse	2B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu	bedingt geeignet	13 m/min	N
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	13 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	12 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	12 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	6 m/min	P
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		