



## Kapp- und Gehrungssäge BITURBO Akku, Typ: GCM18216DC



### Bestelldaten

Bestellnummer	078232 GCM18216DC
GTIN	4059952608402
Artikelklasse	03B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Akku Kapp- und Gehrungssäge.

- **Hervorragende Schnittkapazität mit großer Schnitttiefe von 70 mm.**
- **Beste Mobilität durch geringes Gewicht und hervorragende Ergonomie.**
- **User Interface für Drehzahlvorwahl.**
- **Werkzeugloser Sägeblattwechsel.**

#### Lieferumfang:

Sägeblatt Ø 216 mm, Niederhalter, SDS-Mutter, GCY 42 Bluetooth-Modul.

### Technische Beschreibung

maximaler Gehrungswinkel links	52 Grad
elektronische Drehzahlvorwahl	ja
maximaler Neigungswinkel rechts	47 Grad
maximaler Neigungswinkel links	47 Grad
Sägeblatt-Ø	216 mm
maximale Schnitttiefe 45°	45 mm
Energieversorgung	Akkubetrieben

maximaler Gehrungswinkel rechts	60 Grad
Akkuspannung	18 V
maximale Drehzahl	4500 min <sup>-1</sup>
Sägeblatt-Bohrungs-Ø	30 mm
Akkuart	Lithium-Ion
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 18 V
Gewicht	15,3 kg
maximale Schnittlänge 90°	300 mm
Nennspannung	18 V
Anzahl enthaltener Akkus	0
Herstellerbezeichnung	GCM 18V-216 DC
maximale Schnitttiefe 90°	70 mm
Verpackung	Karton
Produktart	Säge