

**HOLEX Clever Tap Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, UNC: 6-32****Bestelldaten**

Bestellnummer	133353 6-32
GTIN	4067263161813
Artikelklasse	12H

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	3
Gewindesteigung	0,794 mm
Schaft-Vierkant □	3 mm
Norm	DIN 371
Gewindetiefe	10,53 mm
Gewinde-Ø	3,51 mm
Kernloch-Ø	2,85 mm
Gewindegröße	6-32 UNC
Schneidstoff	HSS E
Gewindeart	UNC
Anzahl Spannuten	3
Schaft-Ø D _s	4 mm
Gesamtlänge L	56 mm
Gänge pro Zoll	32
Serie	CleverTap
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad

Toleranzklasse	2B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu	bedingt geeignet	13 m/min	N
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	13 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	12 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	12 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	6 m/min	P
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		