

**HOLEX Clever Tap Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, M: M16****Bestelldaten**

Bestellnummer	135255 M16
GTIN	4067263162063
Artikelklasse	12H

Technische Beschreibung

Gewindetiefe	40 mm
Gewindegröße	M16
Schaft-Ø D _s	12 mm
Gewindesteigung	2 mm
Gewinde-Ø	16 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Anzahl Spannuten	3
Gesamtlänge L	110 mm
Schaft-Vierkant □	9 mm
Norm	DIN 376
Gewindeart	M
Schneidstoff	HSS E
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Kernloch-Ø	14 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13

Anschnittform	C
Spiralwinkel	40 Grad
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Serie	CleverTap
Produktart	Gewindebohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu	bedingt geeignet	13 m/min	N
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	13 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	12 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	12 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	6 m/min	P
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		