

Garant
GARANT Diabolo VHM-Hochgenauigkeits-Vollradiusfräser HPC, TiAlN, Ø DC: 5mm

Bestelldaten

Bestellnummer	207347 5
GTIN	4045197600011
Artikelklasse	11X

Beschreibung
Ausführung:
GARANT Diabolo:

Spezielle Geometrie, Beschichtung und Hartmetall für die Hartbearbeitung.

Hochgenauigkeits-Radiusfräser hinsichtlich **Radius-Ø und Formabweichung im µm-Bereich.**

Toleranz: Radiuskontur = **±0,005 mm.**

Technische Beschreibung

Schneiden-Ø D _c	5 mm
Vorschub f _z für Kopierfräsen in Stahl < 65 HRC	0,048 mm
Zähnezahl Z	2
Vorschub f _z für Besäumen in Stahl < 65 HRC	0,048 mm
Auskräglänge L ₁ inkl. Freistellung	10 mm
Freistellungs-Ø D ₁	4,8 mm
Schaft-Ø D _s	5 mm
Gesamtlänge L	54 mm
Schneidenlänge L _c	5 mm
Spiralwinkel	30 Grad
Radius R	2,5 mm
Serie	Diabolo

Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Typ	H
Toleranz Nenn-Ø	-0,007 / 0,002
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	0,05×D bei Kopierfräsen
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	0,2×D bei Besäumen
Schaft	DIN 6535 HA mit h5
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	HPC
Farbring	rot
Produktart	Vollradius- und Kugelfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	200 m/min	P
Stahl < 50 HRC	geeignet	190 m/min	H
Stahl < 55 HRC	geeignet	170 m/min	H
Stahl < 60 HRC	geeignet	150 m/min	H
Stahl < 65 HRC	geeignet	110 m/min	H
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		