

**HOLEX Clever Tap Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, MF: 8X1****Bestelldaten**

Bestellnummer	136255 8X1
GTIN	4067263162131
Artikelklasse	12H

Technische Beschreibung

Gewindetiefe	20 mm
Gewindeart	MF
Schaft-Vierkant □	4,9 mm
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Gewindegröße	M8×1
Gesamtlänge L	90 mm
Gewindesteigung	1 mm
Norm	DIN 374
Schaft-Ø D _s	6 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Gewinde-Ø	8 mm
Kernloch-Ø	7 mm
Anzahl Spannuten	3
Schneidstoff	HSS E
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13

Anschnittform	C
Spiralwinkel	40 Grad
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Serie	CleverTap
Produktart	Gewindebohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu	bedingt geeignet	13 m/min	N
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	13 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	12 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	12 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	6 m/min	P
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		