



HOLEX Clever Tap Maschinen-Gewindebohrer Form B DIN 371/376, unbeschichtet, M: M5



Bestelldaten

Bestellnummer	131265 M5
GTIN	4067263161523
Artikelklasse	12H

Beschreibung

Ausführung:
Mit Schälanschnitt.
HOLEX Clever Tap:

Stabiler Gewindebohrer für konventionelle Standardanwendungen. Hochwertiger HSS-E Schneidstoff und Geometrie für Stahlwerkstoffe. Oberfläche: Bronzefarben-angelassenes Gewindeprofil. **ISO 2 6H**

HSS-E

Technische Beschreibung

Kernloch-Ø	4,2 mm
Schneidstoff	HSS E
Gewindegröße	M5
Anzahl Schneiden Z	3
Schaft-Ø D _s	6 mm
Schaft-Vierkant □	4,9 mm
Gewindetiefe	10 mm
Gewindeart	M
Norm	DIN 371
Gewinde-Ø	5 mm
Gewindesteigung	0,8 mm

Anzahl Spannuten	3
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Gesamtlänge L	70 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2×D bei Durchgangsloch
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2×D bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Serie	CleverTap
Produktart	Gewindebohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu	bedingt geeignet	13 m/min	N
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	13 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	12 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	12 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	6 m/min	P
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		