

Garant**Fräs-Wendeschneidplatte RDMW 1604 MOTN, für Kopier- und Planfräser,
HB7505, Typ: HART****Bestelldaten**

Bestellnummer	212300 HART
GTIN	4045197302564
Artikelklasse	21A

Beschreibung**Ausführung:**

Alle Wendeschneidplatten sind sowohl für die Verwendung mit 0° negativ, als auch mit 7° positiv Trägern geeignet.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D / a_{pmax} = 5,0$ mm.

Vorschub f_z pro Zahn: 0,2 mm

ISO-Code Wendeschneidplatte: RDMW 1604 MOTN

Typ: HART

Technische Beschreibung

Typ	HART
ISO-Code Wendeschneidplatte	RDMW 1604 MOTN
Schneidstoff	HM
Sorte	HB7505
Vorschub f_z pro Zahn	0,2 mm

Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	bedingt geeignet	275 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	bedingt geeignet	275 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	250 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	160 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	125 m/min	P
Stahl < 55 HRC	geeignet	155 m/min	H
Stahl < 60 HRC	geeignet	140 m/min	H
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet	110 m/min	H
GG(G)	geeignet	240 m/min	K
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		