

Garant
Fasenfräser 45° mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten SD., Ø D: 25mm


Bestelldaten

Bestellnummer	216100 25
GTIN	4045197133472
Artikelklasse	210

Beschreibung

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 3,8** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L_{ges}	130 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219805 (15IP; 3,8 Nm)
passende Wendeschneidplatte	SD.. 090308
Auskraglänge L_1	27 mm
maximaler Anfas-Ø D_{max}	37,3 mm
Schaft-Ø D_s h6	25 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Ø D	25 mm
Schaftausführung	Weldonschaft
Anfaswinkel rückwärts	45 Grad
Einstellwinkel κ	45 Grad
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard

Produktart

Fasenfräser

ZubehörPrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil
15IP

674252 15IP

Wendeplattenschrauben-Set10-teilig

219805

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt
eingestelltes Drehmoment 3,8 N·m

211750 3,8

Wendeplattenschrauben-Set10-teilig

219804