

Garant**Fasenfräser 45° mit Gewinde, für Wendeschneidplatten SD., Ø D: 23,5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	216102 23,5
GTIN	4045197469939
Artikelklasse	210

Beschreibung**Hinweis:**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 3,8** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 15IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Ø D ₁ h6	12,5 mm
passende Wendeschneidplatte	SD.. 090308
Auskraglänge L ₁	23 mm
Aufnahmegewinde M	M12
maximaler Anfas-Ø D _{max}	35,8 mm
Ø D ₂	20,7 mm
Gesamtlänge L _{ges}	35 mm
Schneiden-Ø D _c	23,5 mm
Mindesteinfahr-Ø D _{min}	36 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Anzahl Schneiden Z	4

Schaftausführung	mit Gewinde
Anfaswinkel rückwärts	45 Grad
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Fasenfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set10-teilig	219805
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 15IP	674252 15IP
Wendeplattenschrauben-Set10-teilig	219804
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 3,8 N·m	211750 3,8