


**Garant**

**Fräs-Wendeschneidplatte RDMW 1604 MOTN, für Kopier- und Planfräser,  
HB7520, Typ: UNI**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	212310 UNI
GTIN	4045197302588
Artikelklasse	21A

**Beschreibung****Ausführung:**

**Alle Wendeschneidplatten sind sowohl für die Verwendung mit 0° negativ, als auch mit 7° positiv Trägern geeignet.**

**Hinweis:**

Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{pmax} = 5,0$  mm.

ISO-Code Wendeschneidplatte: RDMW 1604 MOTN

Typ: UNI

**Technische Beschreibung**

Typ	UNI
ISO-Code Wendeschneidplatte	RDMW 1604 MOTN
Schneidstoff	HM
Sorte	HB7520
Anzahl Wechsel/Schneiden	1

Produktart

Wendeschneidplatte zum Fräsen

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	275 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	275 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	250 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	160 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	125 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	260 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	210 m/min	M
GG(G)	bedingt geeignet	240 m/min	K
Uni	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		