## **▼**KYOCERa

# Fräs-Wendeschneidplatte SOMT....20ER-LD, für Hochvorschubfräser, PR1510, Typ: 10



#### **Bestelldaten**

Bestellnummer	222082 10		
GTIN	4960664708093		
Artikelklasse	25A		

## Beschreibung

#### Ausführung:

4-Schneiden Wendeplatte mit konvexen Schneidkanten für geringe Schnittkräfte.

#### **Verwendung:**

Die **LD-Geometrie** ist auch geeignet für hohe Schnitttiefen ( $a_{p max}$ = 5 mm) bei moderatem Vorschub.

Nicht für Helix-, Tauch- und Konturfräsen oder bei steilen Wänden verwenden.

#### **Hinweis:**

Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0.3 \times D$ .

### **Technische Beschreibung**

Vorschub f <sub>z</sub> pro Zahn	0,06 – 2 mm		
Тур	GG		
Programmierradius bei a <sub>p max</sub>	3,5 mm		
Eckenradius	2 mm		
attenstärke E 4,76 mm			

Wendeplattengröße	10		
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOMT100420-ER-LD		
Sorte	PR1510		
Schneidstoff	НМ		
Anzahl Wechsel/Schneiden	4		
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen		

## Anwenderdaten

	Eignung	<b>V</b> <sub>c</sub>	ISO-Code
GG(G)	geeignet	180 m/min	K
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		