

Garant**Hochleistungs-Fasenfräser 45° mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten SC., Ø D: 9mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	216460 9
GTIN	4045197482167
Artikelklasse	210

Beschreibung**Verwendung:**

Zur effektiven Bearbeitung besonders kleiner Fasoperationen. Zum Vorwärts- und Rückwärts-Anfasen mit hohen Geschwindigkeiten.

Rückwärts-Anfasen ab Gr. 6 möglich.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 0,6** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 6IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L_{ges}	90 mm
maximaler Anfas-Ø D_{max}	15,7 mm
Schaft-Ø D_s h6	10 mm
Auskraglänge L_1	24 mm
passende Wendeschneidplatte	SC.. 05T104
Wendeplattenschrauben-Set	219828 (6IP; 0,6 Nm)
Anzahl Schneiden Z	2
Ø D	9 mm
Schaftausführung	Zylinderschaft
Anfaswinkel rückwärts	45 Grad

Einstellwinkel κ	45 Grad
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Fasenfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 0,6 N·m	211750 0,6
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 6IP	674252 6IP
Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219828