



Fräs-Wendeschneidplatte SOMT....20ER-LD, für Hochvorschubfräser, PR1510, Typ: 14



Bestelldaten

Bestellnummer	222082 14
GTIN	4960664708123
Artikelklasse	25A

Beschreibung

Ausführung:

4-Schneiden Wendeplatte mit konvexen Schneidkanten für geringe Schnittkräfte.

Verwendung:

Die **LD-Geometrie** ist auch geeignet für hohe Schnitttiefen ($a_{p\ max} = 5\ mm$) bei moderatem Vorschub.

Nicht für Helix-, Tauch- und Konturfräsen oder bei steilen Wänden verwenden.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D$.

Technische Beschreibung

Vorschub f_z pro Zahn	0,06 – 2 mm
Typ	GG
Programmierradius bei $a_{p\ max}$	5 mm
Eckenradius	2 mm
Plattenstärke E	5,56 mm

Wendeplattengröße	14
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOMT100420ER-LD
Sorte	PR1510
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
GG(G)	geeignet	180 m/min	K
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		