

Garant**Fasenfräser 45°, Weldonschaft, Typ: 6****Bestelldaten**

Bestellnummer	216550 6
GTIN	4045197685513
Artikelklasse	210

Beschreibung**Hinweis:**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Wendeplattenschraube	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
passende Wendeschneidplatte	260982 HB725-1
maximaler Anfas-Ø D_{\max}	21 mm
Auskräglänge L_1	35 mm
Gesamtlänge L_{ges}	90 mm
Schaft-Ø D_s h6	20 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Ø D	6,2 mm
Schaftausführung	Weldonschaft
Anfaswinkel vorwärts	90 Grad
Einstellwinkel κ	45 Grad
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Fasenfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m	211750 1,2
Spannschraube Typ 1	219795 1
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP