




## Fräs-Wendeschneidplatte SOMT....20ER-GM, für Hochvorschubfräser, PR1510, Typ: 10



### Bestelldaten

Bestellnummer	222074 10
GTIN	4960664708086
Artikelklasse	25A

### Beschreibung

#### Ausführung:

4-Schneiden Wendepatte mit konvexen Schneidkanten für geringe Schnittkräfte.

#### Verwendung:

Die **GM-Geometrie** ist 1. Wahl für die allgemeine Bearbeitung.

#### Hinweis:

Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0,3 \times D$ .

### Technische Beschreibung

Vorschub $f_z$ pro Zahn	0,5 – 2 mm
Typ	GG
Programmierradius bei $a_{p\max}$	3 mm
Eckenradius	2 mm
Plattenstärke E	4,76 mm
Wendepattengröße	10

ISO-Code Wendeschneidplatte	SOMT140520ER-GM
Sorte	PR1510
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

### Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
GG(G)	geeignet	180 m/min	K
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		