

Yale

Hebelzug mit Rundstahlkette, Tragfähigkeit: 1,6t



Bestelldaten

Bestellnummer	086015 1,6
GTIN	4025092076470
Artikelklasse	08Y

Beschreibung

Ausführung:

Geräte mit **Stahlblechgehäuse**, extrem niedriges Gewicht, serienmäßige **Kettenfreischaltung**, **niedrige Bauhöhe**, **drehbar** gelagerter, geschmiedeter Haken. Allzweckgerät Modell „PT“.

Verwendung:

Vielseitig verwendbares Allzweckgerät auch für schwierigste Bedingungen.

Hinweis:

Beim Funktionsprinzip der **Gewindelastdruckbremse** wird der axiale Bremsdruck von der Last selbst erzeugt und ist daher proportional zur Größe der Belastung. Die Last wird in jeder Lage sicher gehalten, zum Senken muss die Differenz zwischen Brems- und Lastmoment überwunden werden. Alle Yale-Allzweckgeräte sind damit ausgerüstet.

Die automatisch wirkende **Kettenfreischaltung** ermöglicht das **schnelle Anschlagen** der unbelasteten Kette, bei Lasteinwirkung schließt die **Gewindelastdruckbremse** wieder automatisch und die Last wird sicher gehalten.

Die **Rutschkupplung** (optional auf Wunsch) verhindert eine übermäßig hohe Lastaufnahme und erhöht somit die Lebensdauer des Hebezeuges.

Technische Beschreibung

Anzahl Kettenstränge	1
Tragfähigkeit	1600 kg
minimale Länge zwischen den Haken	337 mm
Hubkraft bei Nennlast	31 daN
Kettenfreischaltung	ja
Gehäuse Werkstoff	Stahl
Tragfähigkeit t	1,6 t
Normalhubhöhe	1,5 m
Gewicht	9,4 kg
Produktart	Hebelzug / Kettenzug