



## HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, Ø DC h8 (mm bzw. Zoll): 9/16



### Bestelldaten

Bestellnummer	114031 9/16
GTIN	4067263454205
Artikelklasse	12B

### Beschreibung

#### Ausführung:

**HOLEX CleverDrill:** Stabiler Bohrer für alle Standardanwendungen. Verbessertes Anbohrverhalten durch Kreuzanschliff. Kerndicke und Kernanstieg normal. Profilgeschliffen. Oberfläche: Bronzefarben-angelassene Spiralnut.

#### Empfehlung:

##### Maximale Bohrtiefe:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

##### Hinweis:

##### Nachfolgeprodukt für Nr. 114030.

Gr. 13,2 – 20 : Mit abgesetztem Schaft-Ø 12,7 mm.

Innenkühlung: nein

Norm: DIN 338

Toleranz Nenn-Ø: h8

Spitzenwinkel: 118 Grad

Schaft: Zylinderschaft

Anzahl Schneiden Z: 2

Zoll-Nenn-Ø entspricht: 14,29 mm

empfohlene maximale Bohrtiefe  $L_2$ : 92,6 mm

Spannutenlänge  $L_c$ : 114 mm

Gesamtlänge L: 169 mm

Vorschub f in Stahl < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,16 mm/U

### Technische Beschreibung

Spannutenlänge $L_c$	114 mm
Anzahl Schneiden Z	2

empfohlene maximale Bohrtiefe $L_2$	92,6 mm
Toleranz Nenn-Ø	h8
Schaft-Ø $D_s$	12,7 mm
Schaft	Zylinderschaft
Norm	DIN 338
Spitzenwinkel	118 Grad
Vorschub $f$ in Stahl $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,16 mm/U
Gesamtlänge $L$	169 mm
Zoll-Nenn-Ø entspricht	14,29 mm
Serie	CleverDrill
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Typ	N
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer

## Anwenderdaten

	Eignung	$V_c$	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet	80 m/min	N
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	60 m/min	N
Alu $> 10\% \text{ Si}$	bedingt geeignet	50 m/min	N
Stahl $< 500 \text{ N/mm}^2$	geeignet	35 m/min	P
Stahl $< 750 \text{ N/mm}^2$	geeignet	32 m/min	P
Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$	geeignet	22 m/min	P
Stahl $< 1100 \text{ N/mm}^2$	bedingt geeignet	18 m/min	P
GG(G)	bedingt geeignet	30 m/min	K
CuZn	geeignet	40 m/min	N
Öl	geeignet		

nass maximal

geeignet