

**Garant****Fräs-Wendeschneidplatte RDHX 1003 MOT, für Kopier- und Planfräser,  
HB735, Typ: UNI**

## Bestelldaten

Bestellnummer	212254 UNI
GTIN	4045197601902
Artikelklasse	21A

## Beschreibung

**Ausführung:**

**Alle Wendeschneidplatten sind sowohl für die Verwendung mit 0° negativ, als auch mit 7° positiv Trägern geeignet.**

**Hinweis:**

Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{pmax} = 2,5$  mm.

ISO-Code Wendeschneidplatte: RDHX 1003 MOT

Typ: UNI

## Technische Beschreibung

Typ	UNI
ISO-Code Wendeschneidplatte	RDHX 1003 MOT
Schneidstoff	HM
Sorte	HB735
Anzahl Wechsel/Schneiden	1

Produktart

Wendeschneidplatte zum Fräsen

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	330 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	255 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	210 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	160 m/min	M
GG(G)	bedingt geeignet	180 m/min	K
nass maximal	geeignet		
trocken	geeignet		