



## Lasthebemagnet UL Plus, maximale Traglast (plan): 500kg



### Bestelldaten

Bestellnummer	085995 500
GTIN	
Artikelklasse	08P

### Beschreibung

#### Ausführung:

Kompakte, robuste Bauform mit Neodym-Permanentmagneten. Optimale Leistung selbst bei großen Luftspalten, keine Streufelder. Zertifizierte Abreißkraft (siehe **Prüfzertifikat**). Leichtgängiger Betätigungsgriff mit Sicherheitssperre für den Schaltmechanismus. Eine Vorprüfung der zu hebenden Lasten mittels Sicherheitsplatte garantiert einen Sicherheitsfaktor von 3:1.

#### Verwendung:

Für sicheres Handling und Transportieren von flachen und runden Materialien, (Nr. 085990; 085992; 085995) bzw. dünnen Flachmaterialien (Nr. 085985).  
Für Teile aus Gusseisen oder Stahl, Platten, Stangen oder Rohre. Einsatz in Lagerhäusern, Gießereien / Stahlwerken, Lagerhaltung von Stahl, Werkzeugbau- und Produktionsbereichen.  
Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers  
maximaler Ø rund: 400 mm  
maximale Länge plan: 1500 mm  
minimale Material-Wandstärke plan: 30 mm  
minimale Material-Wandstärke rund: 60 mm  
Maß A: 224 mm  
Maß B: 300 mm

### Technische Beschreibung

minimale Material-Wandstärke rund	60 mm
Maß E	123 mm
minimale Traglast plan	10 kg
minimale Material-Wandstärke plan	30 mm
Maß F	266 mm
Maß C	122 mm
Maß B	300 mm
Maß A	224 mm
maximale Traglast rund	200 kg
maximaler Ø rund	400 mm
maximale Länge plan	1500 mm
Maß D	128 mm
maximale Traglast plan	500 kg
Gewicht	27 kg
Maß G	49 mm
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Produktart	Lasthebemagnet