

**Garant**

**Fräs-Wendeschneidplatte RDNX 12T3 MOEN, für Kopier- und Planfräser, HB7635, positiv, Typ: INOX**


**Bestelldaten**

Bestellnummer	212282 INOX
GTIN	4045197527233
Artikelklasse	21A

**Beschreibung**
**Ausführung:**

**Alle Wendeschneidplatten sind sowohl für die Verwendung mit 0° negativ, als auch mit 7° positiv Trägern geeignet.**

**Hinweis:**

Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{pmax} = 2,5$  mm.

**Technische Beschreibung**

Typ	INOX
ISO-Code Wendeschneidplatte	RDNX 12T3 MOEN
Schneidstoff	HM
Sorte	HB7635
Vorschub $f_z$ pro Zahn	0,22 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	120 m/min	M
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		