

Garant**GARANT Master Tap Alu Maschinen-Gewindebohrer, DLC, M: M14****Bestelldaten**

Bestellnummer	131110 M14
GTIN	4067263829973
Artikelklasse	111

Technische Beschreibung

Toleranzklasse	ISO 2X 6HX
Schaft-Vierkant □	9 mm
Schneidstoff	HSS E PM
Anzahl Spannuten	3
Gewindetiefe	56 mm
Schaft-Ø D _s	11 mm
Norm	Werksnorm
Gewindeart	M
Gewindesteigung	2 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Gewindegröße	M14
Gesamtlänge L	125 mm
Gewinde-Ø	14 mm
Kernloch-Ø	12 mm
Beschichtung	DLC
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13

Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 4×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Farbring	gelb
Serie	Master Tap
Produktart	Gewindebohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu	geeignet	35 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	32 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	20 m/min	N
PMMA Acryl	bedingt geeignet	20 m/min	N
PA 66	bedingt geeignet	18 m/min	N
PEEK	geeignet	18 m/min	N
Cu	geeignet	18 m/min	N
CuZn	geeignet	25 m/min	N
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		
nass minimal	geeignet		