

**HOLEX Clever Tap Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, UNF: 3/4-16****Bestelldaten**

Bestellnummer	133404 3/4-16
GTIN	4067263161981
Artikelklasse	12H

**Technische Beschreibung**

Gewinde-Ø	19,05 mm
Gänge pro Zoll	16
Norm	DIN 374
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Anzahl Spannuten	3
Kernloch-Ø	17,5 mm
Schneidstoff	HSS E
Gewindetiefe	57,15 mm
Gewindeart	UNF
Gewindesteigung	1,587 mm
Schaft-Vierkant □	11 mm
Gewindegröße	3/4-16 UNF
Gesamtlänge L	110 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Serie	CleverTap
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad

Toleranzklasse	2B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu	bedingt geeignet	13 m/min	N
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	13 m/min	N
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	12 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	12 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	6 m/min	P
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		