

**HOLEX Clever Tap Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, UNF: 5/16-24****Bestelldaten**

Bestellnummer	133404 5/16-24
GTIN	4067263161929
Artikelklasse	12H

Technische Beschreibung

Gewindetiefe	23,79 mm
Gesamtlänge L	90 mm
Schaft-Ø D _s	8 mm
Gewindegröße	5/16-24 UNF
Schneidstoff	HSS E
Gewinde-Ø	7,94 mm
Schaft-Vierkant □	6,2 mm
Gewindeart	UNF
Gewindesteigung	1,058 mm
Anzahl Spannuten	3
Kernloch-Ø	6,9 mm
Gänge pro Zoll	24
Anzahl Schneiden Z	3
Norm	DIN 374
Serie	CleverTap
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad

Toleranzklasse	2B
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3xD bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu	bedingt geeignet	13 m/min	N
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	13 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	12 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	12 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	6 m/min	P
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		