

**HOLEX Clever Tap Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, UNF: 1/4-28****Bestelldaten**

Bestellnummer	138004 1/4-28
GTIN	4067263162407
Artikelklasse	12H

Beschreibung**Ausführung:****HOLEX Clever Tap:**

Stabiler Gewindebohrer für konventionelle Standardanwendungen. Hochwertiger HSS-E Schneidstoff und Geometrie für Stahlwerkstoffe. Oberfläche: Bronzefarben-angelassenes Gewindeprofil. **HSS-E**

Verwendung:

Für **UNF-Einheits-Feingewinde** ASME – B1.1.

Technische Beschreibung

Gewindetiefe	15,9 mm
Anzahl Spannuten	3
Gänge pro Zoll	28
Schneidstoff	HSS E
Gewinde-Ø	6,35 mm
Norm	DIN 371
Schaft-Ø D _s	7 mm
Schaft-Vierkant □	5,5 mm
Gewindeart	UNF
Anzahl Schneiden Z	3
Gewindegröße	1/4-28 UNF
Kernloch-Ø	5,5 mm

Gewindesteigung	0,907 mm
Gesamtlänge L	80 mm
Serie	CleverTap
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Toleranzklasse	2B
Anschnittform	C
Spiralwinkel	40 Grad
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5xD bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu	bedingt geeignet	13 m/min	N
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	13 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	12 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	12 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	6 m/min	P
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		