



## HOLEX Clever Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E Form B, unbeschichtet, MF: 6X0,75



### Bestelldaten

Bestellnummer	132845 6X0,75
GTIN	4067263161615
Artikelklasse	12H

### Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	3
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Anzahl Spannuten	3
Gesamtlänge L	80 mm
Gewindegröße	M6×0,75
Schneidstoff	HSS E
Schaft-Vierkant □	3,4 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	4,5 mm
Kernloch-Ø	5,2 mm
Gewindesteigung	0,75 mm
Gewinde-Ø	6 mm
Gewindetiefe	18 mm
Gewindeart	MF
Norm	DIN 374
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad

Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Serie	CleverTap
Produktart	Gewindebohrer

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu	bedingt geeignet	13 m/min	N
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	13 m/min	N
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	12 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	12 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	6 m/min	P
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		