



## HOLEX Clever Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E Form B, unbeschichtet, MF: 14X1



### Bestelldaten

Bestellnummer	132845 14X1
GTIN	4067263161707
Artikelklasse	12H

### Technische Beschreibung

Schaft-Vierkant □	9 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Gewindesteigung	1 mm
Gewindetiefe	42 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Gewinde-Ø	14 mm
Gewindegröße	M14×1
Norm	DIN 374
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	11 mm
Gewindeart	MF
Schneidstoff	HSS E
Anzahl Spannuten	3
Kernloch-Ø	13 mm
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad

Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Serie	CleverTap
Produktart	Gewindebohrer

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu	bedingt geeignet	13 m/min	N
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	13 m/min	N
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	12 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	12 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	6 m/min	P
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		