

**PNEU 1205 ANER-GL, PR1510, Typ: GG****Bestelldaten**

Bestellnummer	222818 GG
GTIN	4960664671175
Artikelklasse	25A

Beschreibung**Hinweis:**Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D$.Vorschub f_z pro Zahn: 0,06 – 0,25 mm**Technische Beschreibung**

Typ	GG
Vorschub f_z pro Zahn	0,06 – 0,25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	10
ISO-Code Wendeschneidplatte	PNEU 1205 ANER-GL
Sorte	PR1510
Schneidstoff	HM
Beschichtung	beschichtet
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
GG(G)	geeignet	180 m/min	K
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		