


BDMT 070304 ER-JS, PR1535, Typ: INOX

Bestelldaten

Bestellnummer	227149 INOX
GTIN	4960664731169
Artikelklasse	25A

Beschreibung
Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D$. Exakte 90° bis $a_p = 4$ mm.

Technische Beschreibung

Vorschub f_z pro Zahn	0,05 – 0,08 mm
Eckenradius	0,4 mm
Typ	INOX
Sorte	PR1535
ISO-Code Wendeschneidplatte	BDMT 070304 ER-JS
Sorte	PR1535
Schneidstoff	HM
Beschichtung	beschichtet
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geeignet	50 m/min	S
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		