

**HOLEX Clever Tap Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, M: M6****Bestelldaten**

Bestellnummer	135255 M6
GTIN	4067263162025
Artikelklasse	12H

**Technische Beschreibung**

Schaft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Schaft-Vierkant □	4,9 mm
Gewinde-Ø	6 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Gewindegröße	M6
Gewindetiefe	15 mm
Gesamtlänge L	80 mm
Anzahl Spannuten	3
Gewindesteigung	1 mm
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Gewindeart	M
Schneidstoff	HSS E
Norm	DIN 371
Kernloch-Ø	5 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13

Anschnittform	C
Spiralwinkel	40 Grad
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Serie	CleverTap
Produktart	Gewindebohrer

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu	bedingt geeignet	13 m/min	N
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	13 m/min	N
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	12 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	12 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	6 m/min	P
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		