

**Hand-Gewindebohrer-Satz, unbeschichtet, G: G1/8****Bestelldaten**

Bestellnummer	130660 G1/8
GTIN	4067263036203
Artikelklasse	12G

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D _s	7 mm
Kernloch-Ø	8,8 mm
Gesamtlänge L	63 mm
Gewinde-Ø	9,73 mm
Gewindetiefe	29,19 mm
Schaft-Vierkant □	5,5 mm
Schneidstoff	HSS
Gänge pro Zoll	28
Gewindesteigung	0,907 mm
Gewindegröße	G1/8
Beschichtung	unbeschichtet
Gewindeart	G
Flankenwinkel	55 Grad
Norm	DIN 5157
Anschnittform	C

Anschnittform	D
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Grundloch
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Handgewindebohrer
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet		
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Alu > 10% Si	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
Uni	geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		