



Hand-Gewindebohrer-Satz, unbeschichtet, M: M4



Bestelldaten

Bestellnummer	130250 M4
GTIN	4067263021919
Artikelklasse	12G

Beschreibung

Ausführung:

3-teiliger Satz, **bestehend aus Vor-, Mittel- und Fertigschneider.**
Gr. M2,3 und M2,6 mit altem DIN-Profil.

Technische Beschreibung

Norm	DIN 352
Kernloch-Ø	3,3 mm
Schaft-Vierkant □	3,4 mm
Schneidstoff	HSS
Gewindetiefe	8 mm
Schaft-Ø D _s	4,5 mm
Gewindeart	M
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Gewindegröße	M4
Gesamtlänge L	45 mm
Gewindesteigung	0,7 mm
Gewinde-Ø	4 mm

Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	C
Anschnittform	A
Anschnittform	D
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Grundloch
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Handgewindebohrer
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet		
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Alu > 10% Si	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
Uni	geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		

