



Hand-Gewindebohrer-Satz, unbeschichtet, M: M6



Bestelldaten

Bestellnummer	130250 M6
GTIN	4067263021933
Artikelklasse	12G

Beschreibung

Ausführung:

3-teiliger Satz, **bestehend aus Vor-, Mittel- und Fertigschneider.**
Gr. M2,3 und M2,6 mit altem DIN-Profil.

Technische Beschreibung

Norm	DIN 352
Gesamtlänge L	50 mm
Gewinde-Ø	6 mm
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Gewindesteigung	1 mm
Schaft-Ø D _s	6 mm
Schaft-Vierkant □	4,9 mm
Schneidstoff	HSS
Gewindeart	M
Kernloch-Ø	5 mm
Gewindetiefe	12 mm
Gewindegröße	M6

Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	C
Anschnittform	A
Anschnittform	D
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Grundloch
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Handgewindebohrer
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet		
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Alu > 10% Si	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
Uni	geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		

