



Hand-Gewindebohrer-Satz, unbeschichtet, MF: 20X1,5



Bestelldaten

Bestellnummer	130500 20X1,5
GTIN	4067263036418
Artikelklasse	12G

Technische Beschreibung

Schaft-Vierkant □	12 mm
Kernloch-Ø	18,5 mm
Gewindesteigung	1,5 mm
Schneidstoff	HSS
Schaft-Ø D _s	16 mm
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Gewindeart	MF
Gewindetiefe	40 mm
Gewinde-Ø	20 mm
Gesamtlänge L	80 mm
Gewindegröße	M20×1,5
Norm	DIN 2181
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad

Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	C
Anschnittform	D
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3xD bei Grundloch
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3xD bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Handgewindebohrer
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet		
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Alu > 10% Si	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
Uni	geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		