



HOLEX Clever Tap Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, UNC: 3/8-16



Bestelldaten

Bestellnummer	137868 3/8-16
GTIN	4067263162353
Artikelklasse	12H

Beschreibung

Ausführung:

HOLEX Clever Tap:

Stabiler Gewindebohrer für konventionelle Standardanwendungen. Hochwertiger HSS-E Schneidstoff und Geometrie für Stahlwerkstoffe. Oberfläche: Bronzefarben-angelassenes Gewindeprofil. **HSS-E**

Verwendung:

Für **UNC-Einheits-Grobgewinde** ASME – B1.1.

Technische Beschreibung

Gewindeart	UNC
Anzahl Spannuten	3
Gänge pro Zoll	16
Anzahl Schneiden Z	3
Norm	DIN 371
Schneidstoff	HSS E
Schaft-Ø D _s	9 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Kernloch-Ø	8 mm
Gewindegröße	3/8-16 UNC
Schaft-Vierkant □	7 mm
Gewinde-Ø	9,53 mm

Gewindesteigung	1,587 mm
Gewindetiefe	23,83 mm
Serie	CleverTap
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Toleranzklasse	2B
Anschnittform	C
Spiralwinkel	40 Grad
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5xD bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu	bedingt geeignet	13 m/min	N
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	13 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	12 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	12 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	6 m/min	P
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		