



Hand-Gewindebohrer-Satz, unbeschichtet, MF: 24X1,5



Bestelldaten

Bestellnummer	130500 24X1,5
GTIN	4067263036425
Artikelklasse	12G

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D _s	18 mm
Gewindeart	MF
Gewindegröße	M24x1,5
Gesamtlänge L	90 mm
Kernloch-Ø	22,5 mm
Schaft-Vierkant □	14,5 mm
Gewindetiefe	48 mm
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Gewindesteigung	1,5 mm
Gewinde-Ø	24 mm
Schneidstoff	HSS
Norm	DIN 2181
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad

Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	C
Anschnittform	D
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Grundloch
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Handgewindebohrer
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet		
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Alu > 10% Si	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
Uni	geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		