



Hand-Gewindebohrer-Satz, unbeschichtet, G: G1



Bestelldaten

Bestellnummer	130660 G1
GTIN	4067263036470
Artikelklasse	12G

Technische Beschreibung

Gewindegröße	G1
Kernloch-Ø	30,75 mm
Schneidstoff	HSS
Gewinde-Ø	33,25 mm
Gewindesteigung	2,309 mm
Gänge pro Zoll	11
Gesamtlänge L	100 mm
Schaft-Ø D _s	25 mm
Schaft-Vierkant □	20 mm
Gewindetiefe	66,5 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Gewindeart	G
Flankenwinkel	55 Grad
Norm	DIN 5157
Anschnittform	C

Anschnittform	D
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Grundloch
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Handgewindebohrer
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet		
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Alu > 10% Si	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
Uni	geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		