



MultiMaster MM 700 Max Top Akku, Typ: 71293661



Bestelldaten

Bestellnummer	077806 71293661
GTIN	4014586895277
Artikelklasse	03F

Beschreibung

Ausführung:

Marktführende oszillierende Werkzeuge in drei verschiedenen Leistungsklassen (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) in neuer Ausführung mit **Starlock Werkzeugaufnahme** (verbesserte Kraftübertragung für bis zu 35 % mehr Arbeitsfortschritt).

- **Nahezu unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten (Sägen, Schleifen, Schaben, Trennen, Raspeln) durch oszillierenden Bewegungsablauf (geringe Staubentwicklung).**
- **Stufenlose elektronische Drehzahlregelung für optimalen Arbeitseinsatz.**
- **Höchste Qualität und Stabilität durch Metall-Getriebe und durchgängige Verwendung von Kugel- und Nadellagern.**
- **Optimales Handling durch ergonomisches Design mit Softgriepinlagen und geringem Gewicht.**

Bestgeeignetes MultiTool für schnellsten Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kunststoffe. Dank StarlockMax Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 180 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock, StarlockPlus und StarlockMax.

Lieferumfang:

60-teiliges Zubehörset, Ladegerät, 2x AMPShare Li-Ion Akku (18 V / 4 Ah), Absaugvorrichtung, L-BOXX. 2x E-Cut Standard-Sägeblätter curved (35 mm), 2x E-Cut Standard-Sägeblätter curved (65 mm), 1x E-Cut Precision Sägeblatt (35 mm), 1x E-Cut Precision Sägeblatt (65 mm), 1x E-Cut Long-Life Sägeblatt (10 mm), 2x E-Cut Long-Life Sägeblätter (35 mm), 1x E-Cut Long-Life Sägeblatt (32 mm), 1x E-Cut Long-Life Sägeblatt (42 mm), 1x E-Cut Carbide Pro Sägeblatt (32 mm), 1x Sägeblatt segmentiert (Ø 85 mm), 1x HM Segmentsägeblatt, 1x HM Raspel (Dreieckform), 1x Spachtel, 1x Schneidmesser, Pilzform, 1x Multimesser, 1x

Schleifplatte gelocht, je 10× Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180) , 1× Absaugvorrichtung, 1× Schnellladegerät GAL 1880 CV, 2× Li-Ionen Akku-Packs (18 V / 4 Ah), 1× Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136).

Hinweis:

Passende Akkus finden Sie unter Nr. 073851 – 073858.

Technische Beschreibung

Akkuspannung	18 V
Amplitude (Oszillationsbewegung)	2 × 2,0 Grad
Herstellerbezeichnung	AMM 700 Max TOP
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Akkuart	Lithium-Ion
Anzahl enthaltener Akkus	2
Schwingzahl	10000 - 19500 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	StarlockMax
Gewicht	1,8 kg
Akkukapazität	4 Ah
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 18 V
Produktart	Oszillierer

Zubehör

Segmentsägeblatt, HM Sägeblatt-Ø 90 mm	077828 90
Segmentsägeblatt, HM, 2,2 mm Sägeblatt-Ø 90 mm	077865 90
Sägeblatt, Bi-Metall HSS Sägeblatt-Ø 100 mm	077838 100
Sägeblatt, Voll-HSS, 5-teilig Sägeblatt-Ø 85 mm	077835 85
Akku-Starter-Set Typ 92604323	073832 92604323
E-Cut-Sägeblatt-Sortiment, Wood + Metall6-teilig Ausführung SET	077848 SET

E-Cut-Sägeblatt, Diamant Schnittbreite 44 mm	077885 44
E-Cut-Sägeblatt, Carbide-Pro Schnittbreite 35 mm	077891 35
E-Cut-Sägeblatt, Diamant, 2,2 mm	077886
E-Cut-Sägeblatt, Bi-Metall, Long-Life Schnittbreite 42 mm	077884 42
Sägeblatt, Bi-Metall HSS, 5-teilig Sägeblatt-Ø 85 mm	077839 85
Segmentsägeblatt, Diamant, 2,2 mm Sägeblatt-Ø 90 mm	077867 90
Akku-Starter-Set Typ 92604324	073832 92604324
E-Cut-Sägeblatt, Standard, 5-teilig Schnittbreite 35 mm	077840 35
E-Cut-Sägeblatt, Diamant, SLP Aufnahme Schnittbreite 35 mm	077849 35
Akku-Starter-Set Typ 92604325	073832 92604325
Segmentsägeblatt, Diamant, 1,2 mm Sägeblatt-Ø 75 mm	077830 75
E-Cut-Sägeblatt, Standard Schnittbreite 65 mm	077844 65
E-Cut-Sägeblatt, Standard, curved Schnittbreite 35 mm	077870 35
Sägeblatt, Bi-Metall HSS, 5-teilig Sägeblatt-Ø 100 mm	077839 100
Akku Li-Ion Akkutyp, Akkuspannung FE18 V	073837 FE18
E-Cut-Sägeblatt, Bi-Metall, Universal Schnittbreite 44 mm	077856 44
E-Cut-Sägeblatt, Standard Schnittbreite 35 mm	077844 35
Segmentsägeblatt, Voll-HSS Sägeblatt-Ø 85 mm	077836 85
E-Cut-Sägeblatt, Bi-Metall, Fine Schnittbreite 30 mm	077857 30
HM-Raspel Dreieckform	077888
MultiMaster MM 700 Max TopAkku Typ 71293462	077805 71293462
Segmentsägeblatt, Diamant Sägeblatt-Ø 90 mm	077868 90
Segmentsägeblatt, HM, 1,2 mm Sägeblatt-Ø 90 mm	077829 90
E-Cut-Sägeblatt, Bi-Metall, Long-Life Schnittbreite 32 mm	077884 32
E-Cut-Sägeblatt, Bi-Metall, Precision Schnittbreite 35 mm	077850 35
E-Cut-Sägeblatt, Bi-Metall, Long-Life Schnittbreite 20 mm	077847 20
E-Cut-Sägeblatt, HM, SLP Aufnahme Schnittbreite 35 mm	077858 35
Segmentsägeblatt, Bi-Metall HSS Sägeblatt-Ø 100 mm	077827 100
Segmentsägeblatt, Diamant, 1,2 mm Sägeblatt-Ø 90 mm	077830 90

E-Cut-Sägeblatt, Diamant, 1,2 mm	077887
Sägeblatt, Voll-HSS Sägeblatt-Ø 85 mm	077834 85
Segmentsägeblatt, Diamant, 2,2 mm Sägeblatt-Ø 75 mm	077867 75
E-Cut-Sägeblatt, Carbide Pro Schnittbreite 35 mm	077893 35
Sägeblatt, Bi-Metall HSS Sägeblatt-Ø 85 mm	077838 85
E-Cut-Sägeblatt, Standard, 5-teilig Schnittbreite 65 mm	077840 65
Segmentsägeblatt, HM, 2,2 mm Sägeblatt-Ø 75 mm	077865 75
E-Cut-Sägeblatt-Sortiment, MiniCut3-teilig Ausführung SET	077859 SET
E-Cut-Sägeblatt, Standard, curved Schnittbreite 50 mm	077870 50
Segmentsägeblatt, HM, 1,2 mm Sägeblatt-Ø 75 mm	077829 75