



LED Strahler mit Dimmfunktion CONNECT, Typ: NOVA-10



Bestelldaten

Bestellnummer	081234 NOVA-10
GTIN	5708997006733
Artikelklasse	07A

Beschreibung

Ausführung:

Scangrip CONNECT Arbeitsleuchten basieren auf dem CAS System und sind zusätzlich mit 18 V-Akkus aller führenden Elektrowerkzeughersteller kompatibel. Hochleistungs LED-Akku-Strahler mit Dimmfunktion. Das Gehäuse aus Alu-Spritzguss ist extrem robust und widerstandsfähig gegenüber starken Stößen, Schlägen und Vibrationen. Für den Einsatz mit CAS 12 V und 18 V Akkus, 18 V Akkus führender Elektrowerkzeughersteller oder Direktanschluss an die SCANGRIP® Stromversorgung.

- **BLUETOOTH Lichtsteuerung ermöglicht das Ein-/ Ausschalten von bis zu vier Leuchten und die Lichtleistung in fünf Stufen der jeweiligen Arbeitsaufgabe anzupassen.**
- **Mit abnehmbarem Diffusor.**
- **Integrierter Tragegriff und neuer Standfuß für flexible Ausrichtung sowie Direktmontage auf dem SCANGRIP®-Stativ oder an Magnet-Haltern.**

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Leuchten werden ohne Akku und Ladegerät geliefert.

Hinweis:

Passende Akkus, Ladegeräte, sowie Netzteile für die kabelgebundene Stromversorgung finden Sie unter 073870 - 073890 und 081249.

Technische Beschreibung

Anzahl enthaltener Akkus	0
IP-Schutzart	IP 65
Energieversorgung	Akkubetrieben
Akkuspannung	12 V
Akkuspannung	18 V
Gesamthöhe	290 mm
Gesamtlänge	305 mm
Lichtstrom	1000 - 10000 lm
Akkuart	Lithium-Ion
Gesamtbreite	125 mm
Produktart	Strahler